

EN MANUAL

Thank you for choosing the TB-DS10 digital hanging scale by Super B.

Product Name:	Digital Hanging Scale
Model Number:	TB-DS10
Manufacturer / Importer:	Super B / Messingschlagel GmbH & Co. KG
Intended Use:	For weighing bicycles and bicycle components
Battery:	Yes (2x AAA, 1.5V) – Subject to EU Battery Regulation (2023/1542)
Target Audience:	For adult use only. Not suitable for children under 14 years.
Usage Note:	For indoor use in dry environments only. Not suitable for weighing people or animals. Improper use may result in injury or damage.

**Safety Instructions**

- Use the scale only with suitable suspension points that can support the maximum weight.
- **Maximum load capacity: 50 kg.** Do not exceed this limit.
- Check all screws and suspension points before each use.
- Wear sturdy footwear and follow occupational safety regulations.
- Keep children away from the scale.
- Use only new batteries of the same type. Do not mix brands or types.
- Failure to follow these instructions may result in injury or product damage.

Scope of Delivery

- Digital Hanging Scale TB-DS10
- Suspension rope
- Hook
- User manual

Note: Batteries not included

Product Description

The TB-DS10 is a portable digital hanging scale for weighing bicycles, components, or accessories.

Measuring range: 20 g – 50 kg

Accuracy: 20 g – 10 kg: 5 g increments

10.01 kg – 50 kg: 10 g increments

Design: Compact unit with wire rope, hook, and control panel.

Setup

- Required tools: Phillips screwdriver, hex key (not included)
- Open battery compartment and insert 2x AAA batteries correctly (observe +/-)
- Secure the suspension using the supplied rope
- Align the scale vertically

OperationPower On:

- Hold the scale vertically and press "ON/OFF"
- Wait for the beep (2 seconds)

Change Units:

- Press "UNIT" to switch between kg / lb / oz

Tare Function:

- Press "TARE" to reset the display to zero (e.g., for an empty bag)

Lock Function:

- Press and hold "TARE" for 2 seconds to activate "L_ON" or "L_OFF"
- L_ON: Weight is held
- L_OFF: Display only shows weight when load is applied
- To unlock: Press "ON/OFF"

Power Off:

- Press and hold "ON/OFF"
- Auto shut-off after 120 seconds

 *Note: Cannot power off in Lock mode – deactivate „TARE“ first.*

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für die digitale Hängewaage TB-DS10 von Super B entschieden haben.

Produktbezeichnung:	Digitale Hängewaage
Modellnummer:	TB-DS10
Hersteller / Importeur:	Super B / Messingschlagel GmbH & Co. KG
Verwendungszweck:	Zum Wiegen von Fahrrädern und Fahrradkomponenten
Batterie:	Ja (2x AAA, 1,5V) – Produkt unterliegt der EU-Batterieverordnung (2023/1542)
Zielgruppe:	Nur für Erwachsene geeignet. Nicht für Kinder unter 14 Jahren.
Verwendungshinweis:	Nur für den Einsatz in trockenen Innenräumen geeignet. Nicht zur Bestimmung von Personen- oder Tiergewicht geeignet. Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

**Sicherheitshinweise**

- Verwenden Sie die Waage nur an geeigneten Aufhängepunkten, die das maximale Gewicht tragen können.
- **Maximale Traglast: 50 kg.** Überschreiten Sie diesen Wert nicht.
- Prüfen Sie vor jeder Nutzung alle Schraubverbindungen und Aufhängungen.
- Tragen Sie festes Schuhwerk und beachten Sie arbeitsschutzrechtliche Vorgaben.
- Halten Sie Kinder von der Waage fern.
- Verwenden Sie ausschließlich neue Batterien des gleichen Typs. Keine verschiedenen Marken oder Typen mischen.
- Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr von Verletzung oder Beschädigung des Produkts.

Lieferumfang

- Digitale Hängewaage TB-DS10
- Aufhängeseil
- Haken
- Bedienungsanleitung

Hinweis: Batterien nicht enthalten

Produktbeschreibung

Die TB-DS10 ist eine tragbare digitale Hängewaage zum Wiegen von Fahrrädern, Komponenten oder Zubehör.

Messbereich: 20 g – 50 kg

Genauigkeit: 20 g – 10 kg: 5 g-Schritte

10,01 kg – 50 kg: 10 g-Schritte

Aufbau: Kompakte Einheit mit Drahtseil, Haken und Bedienfeld.

Aufbau / Inbetriebnahme

- Benötigte Werkzeuge: Kreuzschlitz-Schraubendreher, Innensechskantschlüssel (nicht enthalten)
- Batteriefach öffnen und 2x AAA-Batterien korrekt einsetzen (+/- beachten)
- Aufhängung mit mitgeliefertem Seil stabil befestigen
- Waage senkrecht ausrichten

Verwendung / BedienungEinschalten:

- Waage senkrecht halten, "ON/OFF" drücken
- Signalton abwarten (2 Sekunden)

Einheiten wechseln:

- "UNIT" drücken, um zwischen kg / lb / oz zu wechseln

Tara-Funktion:

- "TARE" drücken, um Anzeige auf 0 zu setzen (z. B. für leere Tasche)

Lock-Funktion:

- "TARE" 2 Sekunden gedrückt halten, um "L_ON" oder "L_OFF" zu aktivieren
- "L_ON": Gewicht wird gehalten
- "L_OFF": Anzeige nur bei aktiver Belastung
- Zum Entriegeln: "ON/OFF" drücken

Ausschalten:

- "ON/OFF" länger gedrückt halten
- Automatische Abschaltung nach 120 Sekunden

Hinweis: Im Lock-Modus ist Abschalten nicht möglich – zuerst „TARE“ deaktivieren

Cleaning and Maintenance

- Clean only with a dry, soft cloth
- Do not use cleaning agents or liquids
- Replace batteries when "LO" is displayed
- Do not open or repair the device yourself

Troubleshooting

Display	Meaning	Action
LO	Low battery	Replace batteries
O_Ld	Overload	Remove load immediately
No display	Battery empty or incorrectly inserted	Check battery

For further issues, contact customer service.

Battery Information (per EU BattVO)

Type: AAA, 1.5 V, Alkaline
 Replaceable: Yes, by the user



Do not throw into fire, short-circuit, or deform.
 Do not recharge.
 Do not mix old/new or different brands.
 Keep out of reach of children.

Storage and Transport

- Store in a dry place at room temperature
- Protect from shocks and dirt
- Do not store in damp environments

Environmental Information and Disposal

- Do not dispose of in household waste
- Dispose of batteries separately at collection points
- Dispose of the device at an electronic waste collection point
- Observe the symbol of the crossed-out wheeled bin

Conformity and CE Marking

This product complies with the following directives:

- GPSR 2023/988/EU
- EU Battery Regulation 2023/1542/EU
- RoHS / REACH / WEEE
- CE compliant

A detailed declaration of conformity is available at: www.messingschlager.com

Technical Support and Contact

Messingschlager GmbH & Co. KG
 Hassbergstraße 4, 96148 Baunach
 E-Mail: info@messingschlager.com

Do not use the device if visible damage or malfunction is present.

Warranty and Guarantee

Statutory warranty rights apply.

In case of a complaint, please contact our customer service in advance.

Do not return the product without prior consultation!

Reinigung und Wartung

- Nur mit trockenem, weichem Tuch reinigen
- Keine Reinigungsmittel oder Flüssigkeiten verwenden
- Batterien bei Anzeige "LO" tauschen
- Nicht selbst öffnen oder reparieren

Fehlerbehebung

Anzeige	Bedeutung	Maßnahme
LO	Batterie schwach	Batterien ersetzen
O_Ld	Überlast	Last sofort entfernen
Kein Display	Batterie leer / falsch eingelegt	Batterieprüfung

Bei weiteren Problemen: Kundendienst kontaktieren.

Batterieinformationen (gemäß EU-BattVO)

Typ: AAA, 1,5 V, Alkaline
 Austauschbar: Ja, durch Nutzer



Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder verformen.
 Nicht aufladen.
 Nicht mischen: alt/neu oder verschiedene Marken.
 Von Kindern fernhalten.

Lagerung und Transport

- Trocken und bei Zimmertemperatur lagern
- Vor Stößen und Schmutz schützen
- Nicht in Feuchträumen lagern

Umwelthinweise und Entsorgung

- Nicht im Hausmüll entsorgen
- Batterien getrennt über Sammelstellen entsorgen
- Gerät über Elektroaltgeräte-Sammelstelle entsorgen
- Symbol: durchgestrichene Mülltonne beachten

Konformität und CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen folgender Richtlinien:

- GPSR 2023/988/EU
- EU-BattVO 2023/1542/EU
- RoHS / REACH / WEEE
- CE-konform

Eine ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter:
www.messingschlager.com

Technischer Support und Kontakt

Messingschlager GmbH & Co. KG
 Hassbergstraße 4, 96148 Baunach
 E-Mail: info@messingschlager.com

Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen Gerät nicht verwenden.

Garantie und Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

Im Reklamationsfall wenden Sie sich bitte vorab an unseren Kundendienst.

Keine Einsendung ohne vorherige Rücksprache!

Keep for future reference!

distributed by:

messingschlager

Messingschlager GmbH & Co. KG
 Hassbergstr. 45 · 96148 Baunach · Germany
info@messingschlager.com
www.messingschlager.com

Anleitung sorgfältig aufbewahren!