


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A										版本		变更内容		日期	变更者
										△		增加UL4200A 电池法内容		2024/05/10	黎业军
										△		改为扫码添加设备，增加波兰语认证声明		2024/08/30	黎业军



FCC compliance statement	ISED Notice	Warning	DE	SE	PL	Konservacja	Środki ostrożności	UL 4200A compliance statement
<a href="https://sonoff.tech/usmanuals">https://sonoff.tech/usmanuals</a>	<a href="https://sonoff.tech/usmanuals">https://sonoff.tech/usmanuals</a>	<a href="https://sonoff.tech/usmanuals">https://sonoff.tech/usmanuals</a>	<a href="https://sonoff.tech/usmanuals">https://sonoff.tech/usmanuals</a>	<a href="https://sonoff.tech/usmanuals">https://sonoff.tech/usmanuals</a>	<a href="https://sonoff.tech/usmanuals">https://sonoff.tech/usmanuals</a>	<a href="https://sonoff.tech/usmanuals">https://sonoff.tech/usmanuals</a>	<a href="https://sonoff.tech/usmanuals">https://sonoff.tech/usmanuals</a>	<a href="https://sonoff.tech/usmanuals">https://sonoff.tech/usmanuals</a>
插入上方界面并使用您的手机 扫描QR码以完成安装。进入eWeLink App，选择“我的设备”，然后选择“添加设备”。 打开eWeLink App并启动，设备显示正在操作。然后在eWeLink App中选择“添加设备”， 然后按照App中的说明进行操作。	进入eWeLink App并扫描QR码，然后在eWeLink App中选择“添加设备”， 然后按照App中的说明进行操作。	打开eWeLink App并扫描QR码，然后在eWeLink App中选择“添加设备”， 然后按照App中的说明进行操作。	<b>Wichtig:</b> Der Gerätetyp muss mit dem Gerätetypen im eWeLink App ausgewählt werden, der mit dem QR-Code auf dem Produkt beschriftet ist.	<b>Wichtig:</b> Der Gerätetyp muss mit dem Gerätetypen im eWeLink App ausgewählt werden, der mit dem QR-Code auf dem Produkt beschriftet ist.	<b>Wichtig:</b> Der Gerätetyp muss mit dem Gerätetypen im eWeLink App ausgewählt werden, der mit dem QR-Code auf dem Produkt beschriftet ist.	<b>Wichtig:</b> Produkt nicht an einer Stelle montieren, die eine hohe Temperatur aufweist.	<b>Wichtig:</b> Produkt nicht an einer Stelle montieren, die eine hohe Temperatur aufweist.	<b>Wichtig:</b> Produkt nicht an einer Stelle montieren, die eine hohe Temperatur aufweist.
通过以下步骤完成安装。 1. 打开eWeLink App并扫描QR码，然后在eWeLink App中选择“添加设备”， 2. 然后按照App中的说明进行操作。	通过以下步骤完成安装。 1. 打开eWeLink App并扫描QR码，然后在eWeLink App中选择“添加设备”， 2. 然后按照App中的说明进行操作。	通过以下步骤完成安装。 1. 打开eWeLink App并扫描QR码，然后在eWeLink App中选择“添加设备”， 2. 然后按照App中的说明进行操作。	<b>Wichtig:</b> Der Gerätetyp muss mit dem Gerätetypen im eWeLink App ausgewählt werden, der mit dem QR-Code auf dem Produkt beschriftet ist.	<b>Wichtig:</b> Der Gerätetyp muss mit dem Gerätetypen im eWeLink App ausgewählt werden, der mit dem QR-Code auf dem Produkt beschriftet ist.	<b>Wichtig:</b> Der Gerätetyp muss mit dem Gerätetypen im eWeLink App ausgewählt werden, der mit dem QR-Code auf dem Produkt beschriftet ist.	<b>Wichtig:</b> Produkt nicht an einer Stelle montieren, die eine hohe Temperatur aufweist.	<b>Wichtig:</b> Produkt nicht an einer Stelle montieren, die eine hohe Temperatur aufweist.	<b>Wichtig:</b> Produkt nicht an einer Stelle montieren, die eine hohe Temperatur aufweist.
通过以下步骤完成安装。 1. 打开eWeLink App并扫描QR码，然后在eWeLink App中选择“添加设备”， 2. 然后按照App中的说明进行操作。	通过以下步骤完成安装。 1. 打开eWeLink App并扫描QR码，然后在eWeLink App中选择“添加设备”， 2. 然后按照App中的说明进行操作。	通过以下步骤完成安装。 1. 打开eWeLink App并扫描QR码，然后在eWeLink App中选择“添加设备”， 2. 然后按照App中的说明进行操作。	<b>Wichtig:</b> Der Gerätetyp muss mit dem Gerätetypen im eWeLink App ausgewählt werden, der mit dem QR-Code auf dem Produkt beschriftet ist.	<b>Wichtig:</b> Der Gerätetyp muss mit dem Gerätetypen im eWeLink App ausgewählt werden, der mit dem QR-Code auf dem Produkt beschriftet ist.	<b>Wichtig:</b> Der Gerätetyp muss mit dem Gerätetypen im eWeLink App ausgewählt werden, der mit dem QR-Code auf dem Produkt beschriftet ist.	<b>Wichtig:</b> Produkt nicht an einer Stelle montieren, die eine hohe Temperatur aufweist.	<b>Wichtig:</b> Produkt nicht an einer Stelle montieren, die eine hohe Temperatur aufweist.	<b>Wichtig:</b> Produkt nicht an einer Stelle montieren, die eine hohe Temperatur aufweist.

技术要求：  
 1. 尺寸：展开504\*65mm，折后42\*65mm  
 2. 材质：105g铜版纸  
 3. 颜色：四色印刷  
 4. 工艺：手风琴12折页  
 5. 环保要求：所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料		PC, 松诺白色			指定公差等级			制图日期	黎业军	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级	A	B	C					
<input checked="" type="checkbox"/> RoHS检测	第三方报告 (有效期一年)	低温存储 (-40°C)		0<L≤3	±0.05	±0.10	±0.15						
<input type="checkbox"/> 球压试验(125°C/70°C)		冷热冲击 (-40~70°C)		3<L≤6	±0.10	±0.15	±0.20						
<input type="checkbox"/> 灼热丝试验(850°C/650°C)		百格测试		6<L≤16	±0.15	±0.25	±0.35						
<input type="checkbox"/> UV老化测试(72H/48H)		RCA试验(100圈/150圈..)		16<L≤30	±0.20	±0.30	±0.45						
<input type="checkbox"/> 冰醋酸测试(3min/5min)		铅笔硬度测试(3H/4H..)		30<L≤120	±0.25	±0.35	±0.50						
<input type="checkbox"/> 盐雾试验(24/36/48H..)		酒精耐摩擦测试		120<L≤315	±0.30	±0.50	±0.80						
<input type="checkbox"/> 高温存储(70°C)		镭雕/丝印附着力测试		0<L≤10	±1°	50<L≤120	±0.5°						
				10<L≤50	±0.3°	120<L≤400	±0.15°						

00.00.07.0296

物料名称:

SNZB-03P 快速指南

Sonoff

日期 变更者

2024/05/10 黎业军

2024/08/30 黎业军