

YEELIGHT RGB NIGHT LIGHT

User Manual


YEELIGHT



CONTENTS


English	01 ~ 12
Polski	13 ~ 22
Русский	23 ~ 25
Deutsch	26 ~ 28
Sverige	29 ~ 31
Nederlands	32 ~ 34
española	35 ~ 37
Português	38 ~ 40
Čeština	41 ~ 43
Français	44 ~ 46
47 ~ 48	العربية (اللغة العربية)

Product features



User manual

01 Turn the switch to ON or AUTO



ON: Light stays ON mode. The motion light will stay on.

AUTO: Motion Detection Mode. The light will turn on when it detects motion at dark environment. The light will automatically turn off after 15 seconds.

OFF: Power off the night light.


Dimming button: Click the dimming button to switch different light color modes in turn.

Monochrome mode: golden, lake blue, orange red, magic purple, grass green;
Color mixing modes: Ice cream, garden, sunset, Party, Christmas, Full moon.


02 Installation

Peel off the sticker from the back of Magnetic Disc.

Stick the Magnetic Disc to the location you prefer. Attach Night Light to disc.



- 03** Sensing range is up to 3-5 meters in the front and 1-2 meters on the sides of the sensor with a 120 degree sensing angle. The sensitivity of the sensor is relative to environment temperature, human body type, and moving speed.



Motion sensing range

Product recommendations

1. Sensing range is up to 3-5 meters in the front and 1-2 meters on the sides of the sensor with a 120 degree sensing angle. The sensitivity of the sensor is relative to environment temperature, human body type, and moving speed.
2. Please charge the Night Light before use.
3. Please do not cover the sensor. Use clean and soft cloth to clean the sensor, do not use any product contains corrosive solvent.
4. Avoid to place the night light close to any heat source, such as heater. Avoid to place the night light close to anything that can change humidity, such as humidifier. Avoid direct sunlight and humid environment.
5. Please charge your Night Light whenever it is needed.

6. Red indicator light indicates the Night Light is charging.
Indication light off means it's fully charged.

Specifications

Model: YLYYD-0026

Net weight: 90g

Input voltage: 5V $\pm$ 0.5 A

Dimension: $\phi 78 \times 23\text{mm}$

Relative humidity: 0%~85%RH

Power: 2.5W

Operating temperature: $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

Package Kit: Product Body, User Manual, Power Cable

Warning

1. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
2.  Class III Luminaire
3. If you find that the light is not on, please use the 5V adapter to charge the light.
4.  For indoor use only.
5. Do not disassemble the product. The light-emitting diode may cause damage to your eyes.

Supplier's Declaration of Conformity (SDoC)

Equipment approved using SDoC is required to be tested, however, it is not necessary to use an FCC-recognized accredited testing laboratory. However, as minimum the testing laboratory used is required to maintain a record of the measurement facilities as specified in Section 2.948 and a record of the measurements made as specified in Section 2.938.



EU Declaration of Conformity

We Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments.



WEEE Disposal and Recycling

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste.

Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Caution: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. NOTE: This equipment has been tested and found to

comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To satisfy FCC&IC RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation. To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended. Limited by local law regulations, version for North America does not have region selection option.


FCC ID: 2ABEU-YLYD-0026

Cechy produktu



Instrukcja obsługi

01 Przełącz przełącznik na ON lub AUTO



ON: Tryb ciągłego świecenia.

Światło pozostaje włączone.

AUTO: Tryb wykrywania ruchu. Światło włącza się, gdy wykryje ruch w ciemnym otoczeniu. Automatycznie wyłączy się po 15 sekundach.

OFF: Wyłącza lampkę nocną.

Przycisk regulacji jasności: Naciśnij przycisk, aby przełączać pomiędzy różnymi trybami kolorów światła.


Tryb monochromatyczny: złoty, lazurowy, pomarańczowy, magiczny fiolet, zielony trawiasty;

Tryby mieszania kolorów: lody, ogród, zachód słońca, impreza, święta, pełnia księżyca.


02 Instalacja

Zdejmij naklejkę z tylnej części dysku magnetycznego.

Przymocuj dysk magnetyczny w wybranym miejscu. Przyłącz lampkę nocną do dysku.



- 03** Zasięg wykrywania wynosi do 3-5 metrów z przodu i 1-2 metrów po bokach czujnika w zakresie 120 stopni. Czułość czujnika zależy od temperatury otoczenia, typu ciała ludzkiego i prędkości ruchu.



Zasięg wykrywania ruchu

Rekomendacje dotyczące produktu

1. Zasięg wykrywania wynosi do 3-5 metrów z przodu i 1-2 metrów po bokach czujnika w zakresie 120 stopni. Czułość czujnika zależy od temperatury otoczenia, typu ciała ludzkiego i prędkości ruchu.
2. Naładuj lampkę nocną przed użyciem.
3. Nie zakrywaj czujnika. Używaj czystej i miękkiej szmatki do czyszczenia czujnika, nie używaj żadnych produktów zawierających substancje korozyjne.
4. Unikaj umieszczania lampki nocnej w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki. Unikaj miejsc narażonych na zmiany wilgotności, takich jak nawilżacze powietrza. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego i wilgotnego środowiska.
5. Ładuj lampkę nocną zawsze, gdy będzie to konieczne.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

6. Czerwona dioda wskazuje ładowanie lampki nocnej.
Gdy dioda gaśnie, oznacza to pełne naładowanie.

Specyfikacje

Model: YLYD-0026

Waga netto: 90g

Informacje o baterii: 3,7 V 750 mAh

Wymiary: $\phi 78 \times 23 \text{ mm}$

Moc: 2,5W

Napięcie wejściowe: 5B $\approx$ 0,5 A

Wilgotność względna: 0%~85%RH

Temperatura pracy: $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

Zestaw zawiera: Korpus produktu, Instrukcję obsługi,
Kabel zasilający

Ostrzeżenie

1. Źródło światła zawarte w oprawie tej lampy może być wymieniane wyłącznie przez producenta, jego serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
2.  Oprawa klasy III
3. Jeśli lampka się nie zaświeca, naładuj ją używając adaptera 5V.
4.  Tylko do użytku wewnętrznego.
5. Nie rozbieraj produktu.
Dioda emitująca światło może powodować uszkodzenie oczu.

Deklaracja zgodności dostawcy (SDoC)

Urządzenie zatwierdzone za pomocą SDoC musi zostać przetestowane, jednak nie jest wymagane korzystanie z laboratorium akredytowanego przez FCC. Minimalnie laboratorium przeprowadzające testy musi prowadzić dokumentację wyposażenia pomiarowego zgodnie z sekcją 2.948 oraz protokoły z pomiarów zgodnie z sekcją 2.938.

Deklaracja zgodności UE

My, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., niniejszym deklarujemy, że to urządzenie jest zgodne z odpowiednimi Dyrektywami i Normami Europejskimi oraz ich poprawkami.



Utylizacja i recykling WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/EU), który nie może być mieszany z innymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub lokalne władze. Prawidłowa utylizacja i recykling pomagają zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Skontaktuj się z instalatorem lub lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji o lokalizacji i warunkach takich punktów zbiórki.

Технические характеристики

Модель: YLYD-0026

Вес: 90 г

Размеры: ф78 x 23 мм

Мощность: 2,5 Вт

Входное напряжение: 5В--- 0,5 А

Относительная влажность: 0%~85%RH

Температура эксплуатации: -10°C~40°C

Комплект поставки: Корпус устройства,
Руководство пользователя, Кабель питания

Предупреждения

1. Источник света в этом светильнике может быть заменен только производителем, его сервисным агентом или квалифицированным специалистом.
2.  Светильник класса III

3. Если свет не включается, используйте адаптер 5В для зарядки устройства.
4. 🏠 Только для использования в помещении.
5. Не разбирайте продукт. Диоды излучателя могут повредить глаза.

СЕ Декларация о соответствии ЕС

Мы, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., подтверждаем, что это оборудование соответствует применимым директивам и нормам Европейского Союза, включая их дополнения.



Сканируйте QR-код
чтобы получить руководство.



Утилизация и переработка в соответствии с WEEE

Все продукты с этим символом являются электрическими и электронными отходами (WEEE согласно директиве 2012/19 /EU), которые не должны смешиваться с несортированными бытовыми отходами. Вместо этого вы должны защищать здоровье людей и окружающую среду, передав свое старое оборудование в назначенное место сбора для переработки электрических и электронных отходов, назначенное правительством или местными властями. Правильная утилизация и переработка поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Пожалуйста, свяжитесь с установщиком или местными органами власти, чтобы получить более подробную информацию о месте, а также условиях таких пунктов сбора.

Spezifikationen

Modell: YLYD-0026

Nettogewicht: 90g

Abmessungen: $\phi 78 \times 23 \text{ mm}$

Leistung: 2,5W

Eingangsspannung: 5B --- 0,5 A

Relative Luftfeuchtigkeit: 0% ~ 85%RH

Betriebstemperatur: $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

Lieferumfang: Produktkörper, Benutzerhandbuch, Ladekabel

Warnhinweise

1. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller, seinem Servicepartner oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden.
2.  Leuchte der Schutzklasse III

3. Wenn das Licht nicht eingeschaltet ist, verwenden Sie bitte ein 5V-Netzteil, um die Lampe aufzuladen.
4.  Nur für den Innenbereich geeignet.
5. Das Produkt darf nicht demontiert werden.
Die lichtemittierende Diode kann Schäden an den Augen verursachen.

EU-Konformitätserklärung

Wir, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., erklären hiermit, dass dieses Gerät alle zutreffenden Richtlinien und europäischen Normen sowie deren Änderungen einhält.



Für weitere Bedienungsanweisungen
bitte den QR-Code scannen.



WEEE-Entsorgung und Recycling

Um die Gesundheit und die Umwelt zu schützen, geben Sie Ihre Altgeräte bei einer von der Regierung oder den örtlichen Behörden benannten Sammelstelle für das Recycling von Elektronikschrott ab. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, potenzielle negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen zu Standorten, Bedingungen und Konditionen solcher Sammelstellen an den Installateur oder die örtlichen Behörden.

Specifikationer

Modell: YLYD-0026

Nettovikt: 90g

Dimension: $\phi 78 \times 23 \text{ mm}$

Effekt: 2,5W

Inspänning: 5B $\approx$ 0,5 A

Relativ luftfuktighet: 0%~85%RH

Driftstemperatur: $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

Förpackningsinnehåll: Produktens kropp,

Bruksanvisning, Strömkabel

Varning

1. Ljuskällan som finns i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller en likvärdigt kvalificerad person.
2.  Klass III-armatur

3. Om lampan inte tänds, använd en 5V-adapter för att ladda lampan.
4. 🏠 Endast för inomhusbruk.
5. Demontera inte produkten. Lysdioden kan skada dina ögon.

CE EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., försäkrar härmed att denna utrustning överensstämmer med tillämpliga direktiv och europeiska normer samt tillägg.



Skanna QR-koden för att få
användarmanualen.



WEEE-avfallshantering och återvinning

Du bör värna om mänsklig hälsa och miljön genom att lämna över din utrustning till en utpekad samlingsplats för återvinning av elektriskt och elektroniskt avfall, utsedd av regeringen eller lokala myndigheter. Korrekt avfallshantering och återvinning hjälper till att förebygga potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information om platsen samt villkor för sådana samlingsställen.

Specificaties

Model: YLYYD-0026

Netto gewicht: 90g

Afmetingen: $\phi 78 \times 23 \text{ mm}$

Vermogen: 2,5W

Napięcie wejściowe: 5B--- 0,5 A

Relatieve luchtvochtigheid: 0%~85%RH

Bedrijfstemperatuur: $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

Pakketinhoud: Productlichaam, gebruikershandleiding, voedingskabel

Waarschuwing

1. De lichtbron in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant, diens servicedienst, of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.
2.  Klasse III-armatuur

3. Als het licht niet aangaat, gebruik dan een 5V-adapter om het licht op te laden.
4. 🏠 Alleen voor gebruik binnenshuis.
5. Demonteer het product niet. De lichtemitterende diodes kunnen schade aan uw ogen veroorzaken.

CE EU-verklaring van Overeenstemming

Wij, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., verklaren hierbij dat deze apparatuur voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en Europese normen, inclusief amendementen.



Scan de QR-code om de gebruikershandleiding te verkrijgen.



WEEE-verwijdering en recycling

U dient in plaats daarvan de volksgezondheid en het milieu te beschermen door uw oude apparatuur af te geven bij een aangewezen verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, zoals aangewezen door de overheid of lokale autoriteiten.

Correcte verwijdering en recycling helpen om potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Neem contact op met de installateur of lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke verzamelpunten.

Especificaciones

Modelo: YLYD-0026

Peso neto: 90g

Dimensiones: $\phi 78 \times 23 \text{ mm}$

Potencia: 2,5W

Voltaje de entrada: 5B --- 0,5 A

Humedad relativa: 0%~85%RH

Temperatura de operación: $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

Kit de paquete: Cuerpo del producto, Manual de usuario,
Cable de alimentación

Advertencias

1. La fuente de luz contenida en esta luminaria solo debe ser reemplazada por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar.
2.  Luminaria de clase III.

3. Si nota que la luz no se enciende, use el adaptador de 5V para cargarla.
4.  Solo para uso en interiores.
5. No desensamble el producto. El diodo emisor de luz puede causar daño a sus ojos.

Declaración de Conformidad de la UE

Nosotros, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., declaramos por la presente que este equipo cumple con las Directivas y Normas Europeas aplicables, junto con sus enmiendas.



Para obtener más
instrucciones de operación,
por favor escanea el código QR.



Eliminación y reciclaje de RAEE

En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando su equipo desechado a un punto designado para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. Una correcta eliminación y reciclaje ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Por favor, contacte al instalador o a las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación, términos y condiciones de dichos puntos de recolección.

Especificações

Modelo: YLYD-0026

Peso líquido: 90g

Dimensões: $\phi 78 \times 23 \text{ mm}$

Potência: 2,5W

Tensão de entrada: 5B --- 0,5 A

Umidade relativa: 0%~85%RH

Temperatura de operação: $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

Conteúdo do pacote: Corpo do produto, Manual do Usuário,
Cabo de alimentação

Avisos

1. A fonte de luz contida neste luminário deve ser substituída apenas pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa qualificada similar.
2.  Luminária Classe III

3. Caso a luz não acenda, use um adaptador 5V para carregá-la.



Apenas para uso interno.

4. Não desmonte o produto. Os diodos emissores de luz podem

5. causar danos aos olhos.



Declaração de Conformidade da UE

Nós, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., declaramos que este equipamento está em conformidade com as Diretivas e Normas Europeias aplicáveis, incluindo suas emendas.



Para obter mais instruções de operação,
por favor, digitalize o código QR.



Descarte e reciclagem WEEE

Você deve proteger a saúde humana e o meio ambiente entregando o equipamento descartado a um ponto de coleta designado para a reciclagem de resíduos elétricos e eletrônicos, conforme indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. O descarte e a reciclagem adequados ajudarão a prevenir potenciais consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana. Entre em contato com o instalador ou com as autoridades locais para mais informações sobre a localização, bem como os termos e condições desses pontos de coleta.

Specifikace

Model: YLYYD-0026

Čistá hmotnost: 90g

Rozměry: $\phi 78 \times 23 \text{ mm}$

Výkon: 2,5W

Tensão de entrada: 5B --- 0,5 A

Relativní vlhkost: 0%~85%RH

Provozní teplota: $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

Obsah balení: tělo produktu, uživatelská příručka,
napájecí kabel

Upozornění

1. Světelný zdroj obsažený v tomto svítidle smí vyměňovat pouze výrobce nebo jeho servisní technik nebo osoba s podobnou kvalifikací.
2.  Svítidlo třídy III

3. Pokud zjistíte, že světlo nesvítí, použijte adaptér 5V k nabití světla.

 Pouze pro vnitřní použití.

4. Neprovádějte demontáž produktu. Světelná dioda může

5. poškodit vaše oči.

Prohlášení o shodě EU

Tímto Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.,
prohlašuje, že toto zařízení odpovídá platným směrnícím a
evropským normám včetně změn.



Pro další návod k obsluze,
Naskenujte prosím QR kód.



Likvidace a recyklace WEEE

Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svůj elektroodpad odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadního elektrického a elektronického vybavení, které určila vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách použití sběrných míst získáte od instalatéra nebo místních úřadů.

Spécifications

Modèle : YLYD-0026

Poids net: 90g

Dimensions: $\phi 78 \times 23 \text{ mm}$

Puissance: 2,5W

Tension d'entrée: 5B --- 0,5 A

Humidité relative: 0%~85%RH

Température de fonctionnement: $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

Kit emballage : Corps du produit, Manuel d'utilisation,
Câble d'alimentation

Avisos

1. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.
2.  Luminaire de classe III.

3. Si vous constatez que la lumière ne s'allume pas, veuillez utiliser un adaptateur 5V pour charger la lampe.
4.  Pour une utilisation en intérieur uniquement.
5. Ne démontez pas le produit.
La diode électroluminescente peut endommager vos yeux.

Déclaration de conformité UE

Nós, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., declaramos que este equipamento está em conformidade com as Diretivas e Normas Europeias aplicáveis, incluindo suas emendas.



Pour plus d'instructions d'utilisation,
veuillez scanner le code QR.



Traitement et recyclage des DEEE

Protégez la santé humaine et l'environnement en remettant vos équipements usagés à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, désigné par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage corrects aideront à prévenir des conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'informations sur l'emplacement ainsi que les conditions d'accès à ces points de collecte.

المواصفات



لمزيد من إرشادات التشغيل، يرجى مسح رمز
استجابة السريعة ضوئياً لعرض

الموديل : YLYD-0026

الوزن الصافي: 90 غراماً

الأبعاد: 23×78×78 ملم

الطاقة: 2.5 واط

جهد الإدخال: 5 فولت --- 0.5 أمبير

85%-RH الرطوبة النسبية: 0%

°C درجة حرارة التشغيل: -10°C إلى 40

مكونات العبوة: جسم المنتج، دليل المستخدم، كابل الطاقة

تحذيرات

1. يجب استبدال مصدر الإضاءة المدمج في هذا المنتج فقط من قبل المُصنع أو وكيله المعتمد أو شخص مؤهل مماثل.
2.  (Class III) منتج إضاءة من الفئة الثالثة
3. إذا لاحظت أن الإضاءة لا تعمل، يُرجى استخدام مهايئ بقوة 5 فولت لشحن الإضاءة
4.  للاستخدام الداخلي فقط.
5. لا تقم بفك المنتج. قد تتسبب الثنائيات الباعثة للضوء في إتلاف عينيك



إعلان الاتحاد الأوروبي للتوافق

نحن، شركة تشينغداو يلنك لتكنولوجيا المعلومات المحدودة، نعلن بموجب هذا أن هذه المعدات تتوافق مع التوجيهات والمعايير الأوروبية المطبقة والتعديلات

WEEE التخلص وإعادة التدوير لـ



بدلاً من ذلك، يجب عليك حماية صحة الإنسان والبيئة من خلال تسليم معدات النفايات الخاصة بك إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية التي تعينها الحكومة أو السلطات المحلية سيساعد التخلص الصحيح وإعادة التدوير في تجنب العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يرجى الاتصال بالمركب أو السلطات المحلية للحصول على المزيد من المعلومات حول المواقع وكذلك الشروط والأحكام الخاصة بنقاط التجميع هذه.

Read this manual carefully before using the product.

Customer support: www.yeelight.com

Tel.: 400-619-7969

Manufacturer: Qingdao Yeelink information Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)

Address: 10-B4 Qingdao innovation Park B, Qingdao, China

Call 400-619-7969 for customer support.

Email: support@yeelight.com