

Q300 M Mini

Compatta nelle dimensioni, GRANDE nelle performance.



Q300 M Mini è stata progettata per offrirvi una grande compattezza, una straordinaria manovrabilità ed eccellenti performance.



PER ARRIVARE DOVE ALTRE CARROZZINE NON POSSONO

Super stretta, grazie alla larghezza di soli 520 mm, Q300 M Mini è la carrozzina elettronica a trazione centrale più compatta e con un diametro del cerchio di rotazione di soli 1120 mm, non solo potrete arrivare dove le altre carrozzine non riescono, ma potrete anche girare su voi stessi e muovervi in spazi dove le altre non potranno mai farlo!

Le prestazioni in esterno sono state ulteriormente migliorate grazie a caratteristiche come il sistema di sospensioni brevettato su tutte le ruote, per cui ogni ruota è dotata di ammortizzatore indipendente per una guida confortevole e sicura. Può superare marciapiedi alti fino a 100 mm e grazie alle ruote da 14" garantisce comfort e sicurezza anche su percorsi irregolari e non asfaltati. Le efficienti batterie da 56 Ah consentono un'autonomia di ben 36 km.

Oltre alle migliorate performance di guida abbiamo a disposizione una vasta gamma di scelte, dalla disponibilità di colori standard e speciali per la cover, alla scelta dei dettagli colorati per esprimere il vostro stile. Anche la seduta è ora di prima classe, grazie al sistema multi regolabile Sedeo Lite. E con tante opzioni elettroniche tra cui scegliere, Q300 M Mini sarà perfetta anche per affrontare le vostre necessità posturali in evoluzione.

Vi abbiamo incuriosito? Procediamo!



SPAZI STRETTI? VENITE A CONOSCERE LA BASE SUPER COMPATTA

SUPER COMPATTA CON UNA LARGHEZZA DI SOLI 520 MM

Stanchi di sentirvi dire che non potete andare dove desiderate? La base super compatta di Q300 M Mini da 520 mm di larghezza è così incredibilmente stretta che può arrivare dove altre carrozzine non possono. Che vi troviate in un soggiorno o in una cucina con tanti mobili o che dobbiate semplicemente affrontare un passaggio troppo stretto, con Q300 M Mini lo spazio si adeguerà a voi, non il contrario.

LARGHEZZA 520 MM



ULTRA COMPATTA CON UN DIAMETRO DEL CERCHIO DI ROTAZIONE DI 1120 MM

Grazie alla sua tecnologia da VERA carrozzina a trazione centrale, Q300 M Mini gira perfettamente su se stessa, con un diametro del cerchio di rotazione di soli 1120 mm. Facendo un confronto, le carrozzine a trazione posteriore e anteriore fanno perno sulle ruote motrici posteriori o anteriori, in questo modo il cerchio di rotazione diventa molto più ampio.



CHE COSA SIGNIFICA TECNOLOGIA DA VERA TRAZIONE CENTRALE?

Vuol dire che le ruote motrici si trovano perfettamente al centro della lunghezza complessiva della carrozzina. Se fossero posizionate leggermente più avanti o più in dietro rispetto al punto centrale, il cerchio di rotazione aumenterebbe e vi sarebbe anche meno peso sulle ruote motrici facendo così diminuire la forza di trazione. Q300 M Mini vi offre il cerchio di rotazione più compatto, tanta capacità di trazione e grande stabilità grazie al suo design da VERA carrozzina a trazione centrale.

LUNGA SOLO 1060 MM

Con una lunghezza minima di soli 1060 mm, Q300 M Mini entrerà senza problemi anche in piccoli ascensori e in spazi molto stretti. Con un peso di 103 kg, è anche sufficientemente leggera per essere caricata sulla maggior parte delle piattaforme elevatrici.





IDEALE QUANDO LO
SPAZIO È RIDOTTO.

ALTEZZA SEDUTA A PARTIRE DA SOLI 415 MM

Con un'altezza minima da terra della seduta di soli 410 mm, potrete facilmente avvicinarvi ai tavoli e accedere alla postazione di guida della vostra auto adattata.



FACILI TRASFERIMENTI GRAZIE AI BRACCIOLI RIBALTABILI

Per agevolare i vostri trasferimenti, i braccioli di Q300 M Mini si possono ribaltare facilmente all'indietro, offrendovi ancora più spazio. Sono anche disponibili braccioli estraibili o abbattibili posteriormente.



CURVE ANCORA PIÙ STRETTE CON LA PEDANA CENTRALE

Avete la necessità di curvare in spazi stretti? La pedana centrale riduce l'ingombro della carrozzina permettendovi di guidarla agevolmente anche in spazi molto ridotti. In questo modo non effettuerete solo curve più strette senza preoccuparvi di urtare gli oggetti intorno a voi, ma potrete anche avvicinarvi maggiormente ai tavoli. La pedana centrale è anche regolabile in lunghezza e angolazione.



IL COMANDO VI INTRALCIA?

Quando avrete bisogno di avvicinarvi ancora di più, sarà possibile ruotare lateralmente il comando o ribaltare all'indietro il bracciolo.

UNA VERA FUORICLASSE

OTTIMA PERFORMANCE ALL'ESTERNO

Provate una carrozzina davvero compatta che vi offre anche grandi prestazioni in esterni. Abbastanza stretta da risultare agile in mezzo alla gente, ma dotata di caratteristiche tipiche di carrozzine per esterni di dimensioni maggiori.

TECNOLOGIA ANTIOSCILLAZIONE

Normalmente quando ci si ferma su un tratto in discesa, ci si sente proiettati in avanti. Noi abbiamo eliminato questo problema grazie alla tecnologia antioscillazione: seduti nella vostra carrozzina vi sentirete sempre stabili e sicuri.



SOSPENSIONI INDIPENDENTI SU TUTTE LE RUOTE

Con le sospensioni indipendenti di QUICKIE, tutte e sei le ruote rimangono sempre a contatto con il terreno sui tratti in pendenza o durante il superamento di ostacoli. Ogni ruota è dotata di sospensioni indipendenti, le asperità del terreno vengono assorbite in modo tale che possiate godervi una guida fluida e confortevole.



GRANDE CAPACITÀ DI SPINTA GRAZIE AI MOTORI A 4 POLI

Scegliete i nuovi motori a 4 poli e sperimenterete una risposta ancora più rapida ai vostri comandi, una maggiore capacità di affrontare i terreni più difficili e sicuramente un modo di guidare più divertente.

PERFETTA PER AFFRONTARE I MARCIAPIEDI.

Grazie alle sue ruote motrici da 12" Q300 M Mini può salire su gradini alti fino a 70 mm: in questo modo non dovrete fare lunghi giri per cercare una rampa di accesso. Vi piacerebbe superare ostacoli ancora maggiori? Scegliete ruote motrici da 14" e potrete salire su marciapiedi alti fino a 100 mm.





FINO A 36 KM DI AUTONOMIA

Grazie alle potenti batterie da 56 Ah, Q300 M Mini vi porta ovunque vogliate andare offrendovi un'autonomia fino a 36 km.



FACILE MUOVERSI TRA GLI OSTACOLI

La base super compatta di 520 mm non è solo utile in interni, ma vi consentirà di muovervi senza problemi anche nei parcheggi e in strade particolarmente strette.

QUAL È IL VOSTRO STILE DI GUIDA?

ANCORA PIÙ TRAZIONE

Grazie alla tecnologia da VERA trazione centrale, la seduta si trova direttamente sulle ruote motrici: l'incidenza del peso fa aumentare la capacità di trazione delle ruote e diminuisce il rischio di slittamento.

RUOTE MOTRICI DA 12"

La cosa che più conta per voi sono le dimensioni ridotte e la massima manovrabilità? Q300 M Mini in versione standard è dotata di ruote motrici da 12" che consentono una larghezza massima di soli 520 mm.

RUOTE MOTRICI DA 13"

Volete il meglio di entrambi i mondi? Le ruote motrici opzionali da 13" consentiranno alla vostra Q300 M Mini di rimanere comunque super compatta con soli 540 mm di larghezza, ma vi offriranno anche maggiore stabilità e grande trazione in esterni.

RUOTE MOTRICI DA 14"

Se invece ciò che desiderate è pura performance in esterni, le ruote motrici opzionali da 14" (con una larghezza totale della carrozzina di 570 mm) vi offriranno una guida fluida, la massima capacità di trazione, la massima stabilità e la possibilità di superare ostacoli fino a 100 mm.

DRIVE BASES

LA VOSTRA COMPAGNA DI VIAGGIO

Dovete muovervi con i mezzi pubblici? La larghezza assai contenuta di Q300 M Mini, soli 520 mm, e un diametro di cerchio di rotazione di soli 1120 mm vi aiuteranno ad affrontare ogni viaggio.



FACILE DA TRASPORTARE

Grazie alla sua compattezza e al peso di soli 103 kg, Q300 M Mini rende pratico e agevole il caricamento in auto tramite rampe o piattaforme elevatrici. Abbattendo lo schienale e chiudendo o estraendo le pedane si riduce ulteriormente lo spazio necessario per posizionare la carrozzina nel vano di carico.

Q300 M Mini ha superato i crash test per il trasporto in auto (con la persona seduta) sia con i sistemi Dahl sia con i sistemi Q-Straint.



CAPACITÀ DI TRAZIONE SULLE RAMPE

A volte sulle rampe capita di perdere trazione poiché le ruote anteriori, salendo, provocano il sollevamento delle ruote motrici dal terreno. Con Q300 M Mini i bracci delle ruote anteriori si muovono in modo indipendente dalla base e le ruote motrici mantengono sempre la loro capacità di trazione.



PERFETTA PER I VEICOLI ADATTATI

Grazie all'altezza della seduta di soli 410 mm, Q300 M Mini si posizionerà comodamente sotto il volante del vostro veicolo.

IL SISTEMA DI SEDUTA DI PRIMA CLASSE

SISTEMA DI SEDUTA SEDEO LITE

Guidate in pieno comfort con il sistema di seduta SEDEO LITE. Unendo al telaio regolabile e configurabile una grande scelta di elementi per il supporto e il posizionamento, il sistema di seduta SEDEO LITE è progettato per adattarsi perfettamente a voi. Veloce e facile da regolare utilizzando un solo attrezzo, è il sistema di seduta che si adatta facilmente alle vostre necessità in evoluzione.

APPOGGIATESTA INTEGRATO

Il sistema di montaggio integrato per appoggiatesta è compatibile sia con gli appoggiatesta SEDEO sia con gli appoggiatesta WHITMYER ed è stato progettato per rispondere a varie esigenze di posizionamento, dalle più semplici alle più complesse.

CUSCINI E SCHIENALI

Su Q300 M Mini si possono scegliere varie soluzioni di imbottiture della seduta. La versione standard comprende il telo dello schienale tensionabile e il cuscino in espanso.

La versione SEDEO LITE comprende le imbottiture Profiled.

La versione SEDEO PRO comprende le imbottiture Flexible per lo schienale e i cuscini Support e Memory Support. Inoltre è possibile applicare alla seduta tutti gli schienali e i cuscini della linea JAY.



SCHIENALE TENSIONABILE

Il telo schienale standard offre una superficie soffice e confortevole ed è dotato di 4 cinghie a tensione regolabile per accogliere anche utenti con postura cifotica.



ELEMENTI PER IL POSIZIONAMENTO E BINARIO INTEGRATO NELLA SEDUTA

Sono disponibili diversi elementi per il posizionamento, come i supporti laterali per il tronco, i supporti laterali per le gambe e i supporti imbottiti per le ginocchia. Questi elementi sono facilmente ribaltabili e rimovibili. I binari integrati nel sistema di seduta consentono la possibilità di posizionarli in modo preciso e personalizzato.

PEDANE SWING AWAY CON MECCANISMO DI COMPENSAZIONE DELLA LUNGHEZZA

Le pedane swing away con meccanismo di compensazione della lunghezza vi consentiranno di raggiungere la posizione migliore. Sono disponibili pedane swing away o pedane uniche montate centralmente, sia con movimentazione manuale che elettronica.



OPZIONI PER IL POSIZIONAMENTO JAY & WHITMYER

Avete necessità cliniche particolari? Il sistema di seduta SEDEO LITE è compatibile con un'ampia gamma di appoggiatesta WHITMYER e di cuscini e schienali JAY, per soddisfare le necessità cliniche di ogni utente, consentendoci così di offrirvi la soluzione migliore possibile.

CUSCINI E SCHIENALI JAY

Progettati per stabilizzare il bacino, proteggere la cute e assicurare il comfort necessario, i cuscini, gli schienali e gli elementi per il posizionamento JAY richiedono pochissima manutenzione, sono personalizzabili e disponibili in moltissime versioni per soddisfare qualunque esigenza.

APPOGGIATESTA WHITMYER

Creati per rispondere a varie esigenze di posizionamento, dalle più semplici alle più complesse, gli appoggiatesta Whitmyer sono disponibili in numerose forme e misure per garantire il supporto ed il comfort adeguati.



COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE

GUIDARE CON STILE

Con Q300 M Mini potrete scegliere tra 98 combinazioni di colori differenti, compresi i nuovi fantastici colori speciali per le cover! Potrete scegliere colori coordinati o in contrasto tra loro, combinando i colori dei dettagli con quelli delle cover.

Quindi.... qual è la combinazione che preferite?


COLORI DEI DETTAGLI



COLORI SPECIALI DELLA COVER:



COLORI STANDARD DELLA COVER:



DESIDERATE UNA COVER DAL DESIGN DAVVERO UNICO?

Il nostro team per le personalizzazioni Built-4-Me potrà aiutarvi ad ottenere una cover che sia davvero disegnata solo per voi e tanto di più! Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.SunriseMedical.it/built4me



DATE ANCORA PIÙ FORZA ALLA VOSTRA Q300 M MINI

OPZIONI ELETTRONICHE

Q300 M Mini non offre solo le prestazioni di una grande carrozzina elettronica, ma ne possiede anche le caratteristiche! Che si parli di basculamento elettronico, elevazione della seduta, schienale reclinabile o pedane elevabili, Q300 M Mini è completa di tutte le opzioni per soddisfare le vostre necessità cliniche e il vostro stile di vita.

BASCULAMENTO DELLA SEDUTA

La carrozzina elettronica a trazione centrale più stretta di QUICKIE è disponibile con la possibilità di basculare la seduta fino a 30° per offrirvi sollievo dalla pressione e tanto comfort.



ELEVAZIONE E BASCULAMENTO DELLA SEDUTA ELETTRONICI

Grazie al modulo combinato di basculamento ed elevazione è possibile innalzare la seduta di 300 mm e migliorare l'accessibilità e l'autonomia.



SCHIENALE RECLINABILE ELETTRONICAMENTE

Uno schienale reclinabile elettronicamente ideale per regolare in modo indipendente la vostra posizione quando volete rilassarvi.

PEDANE

Oltre alle pedane swing away a 70° ed a quelle elevabili manualmente, sono disponibili anche le pedane elevabili elettronicamente.

R-NET JOYSTICK ADVANCED

SISTEMA DI CONTROLLO

Ogni Q300 M Mini è equipaggiata con l'affidabile e intuitivo comando VR2, ma se desiderate fare un balzo tecnologico, selezionate il joystick R-Net Advanced con il suo grande display HD e i comodi pulsanti.

BLUETOOTH E INFRAROSSI

Tenete sotto controllo l'ambiente in cui vivete utilizzando la funzionalità ad infrarossi integrata. Controllate televisori, lettori DVD e altri sistemi elettronici di intrattenimento, il vostro smartphone, il computer, il tablet ed ogni altro dispositivo Bluetooth e I-device (Android e iOS) utilizzando semplicemente il joystick.

PULSANTI ASSEGNABILI

Cambiate la funzione di ogni pulsante del vostro joystick in base alle vostre esigenze. Grazie al software di programmazione esclusivo di QUICKIE è possibile assegnare ai pulsanti una seconda funzione (pressione breve o prolungata), per accedere in modo più facile e veloce alle funzioni che utilizzate più spesso senza toccare il joystick.

DETTAGLI CHE ILLUMINANO.

LUCI E FRECCE

Scegliete l'Upgrade Outdoor che fa al caso vostro per muovervi all'esterno con luci e frecce anche quando è buio.

COMANDI ALTERNATIVI SWITCH-IT

Se la guida con un comando tradizionale risulta difficoltosa, i comandi alternativi vi consentono di valutare varie esperienze di guida per trovare la soluzione ideale alle vostre esigenze.



SISTEMA DI MONTAGGIO LINK-IT

Potete applicare comandi speciali alla vostra Q300 M Mini utilizzando il sistema di montaggio universale Link-It. I vari componenti si combinano con facilità per montare il comando di cui avete bisogno sulla vostra carrozzina. Facile da posizionare, dal design minimalista e pratico da utilizzare, se avete bisogno di un comando speciale, è tutto molto semplice, LINK-IT!



Ora che conoscete tutte le caratteristiche di Q300 M Mini, perché non la provate voi stessi? Richiedete una prova gratuita oggi stesso.

DATI TECNICI

Q300 M MINI			
Portata massima:	136 kg		
Larghezza della seduta:	da 385 a 510 mm	Pendenza massima superabile:	6°
Profondità della seduta:	da 410 a 560 mm	Ostacolo massimo superabile:	70 mm (con ruote motrici 12"), 100 mm (con ruote motrici 14")
Altezza dalla seduta a terra:	da 410 a 490 mm	Ruote posteriori:	Ruote motrici da 12", 13" o 14"
Altezza dello schienale:	da 460 a 510 mm	Colori:	7 colori per i dettagli, 4 colori standard per la cover e 10 colori speciali per la cover
Inclinazione dello schienale:	86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106° gradi		
Larghezza totale:	520 mm (con ruote motrici da 12"), 540 mm (con ruote motrici da 13"), 570 mm (con ruote motrici da 14")	Autonomia (ISO 7176-4)	fino a 25 km con batterie da 41 Ah; fino a 36 km con batterie da 56 Ah
Lunghezza totale:	1060 mm - 1180 mm	Peso della carrozzina:	da 103 kg (incluse batterie da 41 Ah)
Basculamento elettronico della seduta:	0° - 30° gradi	Crash test:	Sì - approvato per trasporto su veicolo (ISO 7176-19). Ancoraggio: 4 punti di fissaggio con 2 cinghie doppie posteriori e 2 cinghie singole anteriori. Non è consentito l'uso delle cinture di sicurezza del veicolo. La facilità di accesso e la manovrabilità nel veicolo dipendono dalle dimensioni della carrozzina.
Diametro cerchio di rotazione:	1120 mm	Trasporto senza utente:	Fissare la carrozzina in modo sicuro su un veicolo (ad esempio automobile o aeroplano)
Velocità massima:	6 Km/h / 10 Km/h (solo in combinazione con R-net e Gyro System)	Destinazione e condizioni d'uso:	Per persone dotate di mobilità limitate, adulte o adolescenti, per spinta autonoma o con l'aiuto di un assistente, per utilizzo in interni e in esterni. Carrozzina classe B.
Batterie	41 Ah / 56 Ah		
Elettronica:	VR2 / R-Net		



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it

Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical. Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it